

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/gilotyna-do-ciecia-paneli-laminowanych-p-13321.html>

GILOTYNA DO CIĘCIA PANELI LAMINOWANYCH

Cena brutto	214,16 zł
Cena netto	174,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-37301
Producent	YATO

Opis produktu

EAN:	5906083011788
Jednostka:	SZT
Długość [mm]:	710
Materiał:	blacha stalowa galwanizowana
Przeznaczenie:	Bezpyłowe cięcie laminowanych paneli ściennych i podłogowych
Wykończenie:	Powierzchnia lakierowana proszkowo
Wymiary [mm]:	Cięcie paneli o grubości do 12 mm i szerokości do 210 mm lub ich nacinanie wzdłużne

Gilotyna do przecinania podłogowych i ściennych paneli laminowanych . Wykonana z grubej blachy stalowej. Konstrukcja wyjątkowo sztywna i odporna na odkształcenia powodowane silnym naciskiem długiego ramienia. Gwarantuje to łatwość i precyzję cięcia.

Maksymalna szerokość cięcia z założonym ogranicznikiem kątowym wynosi 210 mm. , pozwala to na przecinanie większości dostępnych na rynku paneli o typowych szerokościach 130, 150, 160 i 190 mm. Po zdjęciu ogranicznika możemy wykonywać cięcia wzdłużne.

Elementy konstrukcyjne i rozwiązania techniczne gwarantujące skuteczne i precyzyjne cięcie :

*Stabilny stół o szerokości 100 mm , wsparty na nóżkach z gumowymi podkładkami i otworami do trwałego mocowania

*Duża długość ramienia ok 520 mm. minimalizuje siłę nacisku i ułatwia cięcie

*Ramie gilotyny wyposażone w wysoki, gumowany odbojnik, chroniący dłoń przed przypadkowym przygnieceniem.

*Ostrze o specjalnym, bezpiecznym profilu, przecinające panele o grubości do 12 mm.

*Dodatkowy wspornik do poziomego podtrzymywania przy cięciu długich paneli .

*Zdejmowany ogranicznik kątowy umożliwiający cięcie wzdłużne

* zawias do składania stołu i zdejmowane ramię ułatwiają transport i przechowywanie urządzenia.

Przeznaczenie / zastosowanie

Do skutecznego cięcia laminowanych paneli podłogowych i ściennych o grubości do 12 mm.

Sposób użycia

Ułożyć panel płasko na stole i płynnym ruchem docisnąć ramię z ostrzem . Długie elementy należy podeprzeć wspornikiem.

Po zdjęciu ze stołu ogranicznika kąтового można dokonywać nacięć wzdłużnych.

Zawartość opakowania

Gilotyna , wspornik / podstawka/.